



Rulle med bindefilt, 0,4×15 m, Anvendelsesområde: UNI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084382 UNI
GTIN	2050001710673
Artikelklasse	08J

Beskrivelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmætter med **usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde**. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og **egner sig til næsten alle kemikalier**. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. **Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmatterne efter anvendelsesområde**.

Varer med størrelsen **OIL** opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen **UNI** opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).

Ruller med **forstærket trelagsstruktur og 100% fnugfri**. Rullen **foldes tre gange** (13 / 14 / 13 cm perforeret på langs) **leveres i dispenserkarton**. Tværgående perforering for hver 50 cm.

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde	UNI
Farve	grå
Maks. volumen	24 l

Leveringsomfang stk. / kasse	1
Produkttype	Bindefilt