



## Slagtæller med nøgle



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	470100
GTIN	4045197235046
Artikelklasse	42H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sekscifret tællerværk med drev på begge sider til højregang. Nulstilling kan ske fra venstre eller højre ved hjælp af en nøgle, der kan vendes. Drivakslen rager ud på begge sider; Slagarmen på akslen kan justeres. Drivaksel 5 mm Ø, cifferhøjde 4,5 mm, hammerlakeret hus.

#### Anvendelse:

I maskin- og metalindustrien på stansere, sakse, presser, emballeringsmaskiner, automater osv.

Slag, maks.: 500 min<sup>-1</sup>

Løfteudslag min. – maks.: 32 - 60 grader

Bredde: 70 mm

Højde: 60 mm

Længde: 28 mm

### Teknisk beskrivelse

Højde	60 mm
Løfteudslag min. – maks.	32 - 60 grader
Bredde	70 mm
Slag, maks.	500 min <sup>-1</sup>
Længde	28 mm
Cifferhøjde	4,5 mm

Drivaksel-Ø	5 mm
Produkttype	Slagtæller

---

## Tilbehør

Nulstillingsnøgle	470150
-------------------	--------