



Infrarød-temperaturmåler, Type: T2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474012 T2
GTIN	4029547011696
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtig, berøringsfri måling også på afstand.

- **Display: Min.-/maks.-værdier**
- **Grænseværdiovervågning med optisk og akustisk alarm.**
- **Lille og handy med belyst display.**
- **Hurtig måling: 2 målinger/sek.**

Reel målepunktsmarkering via **2 punktlaser**.

Leveringsomfang:

Inklusive testprotokol og 1× batteri nr. 081561 str. 6LR61.

Specialtilbehør:

Taske nr. 474029.

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse (0,1 op til 400 °C)	±1,5 eller ±1,5 % af måleværdien °C
Optik	12 : 1
Fejlgrænse (-30 op til 0 °C)	±2 eller ±2 % af måleværdien °C

Vægt	200 g
Længde	75 mm
Måleområde	-30 - 400 °C
Emissionsgrad, indstillelig	0,1 - 1
Bredde	38 mm
Opløsning, infrarød	0,1 °C
Højde	190 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	I5
Produkttype	Temperaturmåler

Services

KalibreringInfrarød-temperaturmåler Type A	027600 A
--	----------

Tilbehør

Temperaturføler type K Type OF	474120 OF
Temperaturføler type K Type EF	474120 EF
Læderetui	474029