

**Mahr****Digital måleur i-wi Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434324 12,5
GTIN	4059192014650
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning. Ekstra visning af analog barograf med tolerancegrænser. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

**Absolut-funktion:** Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

**Faktorerne kan indstilles** med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

**Dynamiske målefunktioner (maks./min.):** Til kontrol af rundløbsnøjagtighed og planhed eller søgning af vendepunkt.

Med **integreret trådløst system i-wi** til enkel, trådløs overførsel af måledata til en pc.

**Funktion:**

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498940.  
i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

## Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Husets tykkelse	35 mm
Måleområde	12,5 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Målekraft	0,65–0,90 N
Reverserbar aflæsning	0,00002 tommer
Reverserbar aflæsning	0,0005 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,004 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Interface	RS232C-interface.
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

023010 12,5

DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 /  
0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001  
Maks. målestrækning 12,5 mm

023000 12,5

## Tilbehør

Stål-føler Type 15

434900 15

Stål-føler Type 18/3

434900 18/3

Stål-føler Type 13

434900 13

Stål-føler Type 12

434900 12

Stål-føler Type 30/10

434900 30/10

Hårdmetal-føler Type 18/1

434910 18/1

Hårdmetal-føler Type 18/6

434910 18/6

Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm

434918 50

Hårdmetal-føler Type 18/4

434910 18/4

Stål-føler Type 14/40

434900 14/40

Stål-føler Type 18/5

434900 18/5

Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm

434917 50

Hårdmetal-føler Type 17

434910 17

Forlænger til måleføler Længde L 30 mm

434920 30

Stål-føler Type 18/1

434900 18/1

Hårdmetal-føler Type 18/2

434910 18/2

Forlænger til måleføler Længde L 15 mm

434920 15

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450

081560 CR2450

Stål-føler Type 20

434900 20

Stål-føler Type 18/4

434900 18/4

Hårdmetal-føler Type 11

434910 11

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2

498940 D2

Forlænger til måleføler Længde L 50 mm

434920 50

Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm

434917 25

Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 16	434900 16
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 10	434900 10
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 17	434900 17
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20

Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 24	434900 24
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK