

**Finmåleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 1/58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	433410 1/58
GTIN	4045197204240
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt, matforkromet urkasse i messing; brudsikkert glas.

Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet.

Meget præcis udførelse.

Urværkets vigtigste dele er **ædelstenslejrrede**.

Centralviser til **1/1000-mm-aflæsning**.

Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning pr. viseromdrejning	0,2 mm
Målekraft	1,5 - 2 N
Kabinet-Ø	58 mm

Skalaværdi	0,001 mm
Kalibrering	C2
Måleområde	1 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleafvigelse MPE (måleområde)	5 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,001 Maks. målestrækning 5 mm	023020 5
DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 20	434900 20
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 11	434900 11
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 14	434900 14

Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 10	434900 10
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 17	434900 17
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20

Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 28	434900 28
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 24	434900 24
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 16	434900 16
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 39	434900 39
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Rubin-føler Type 2	434915 2
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Glas til måleur Type 58	432260 58