

Mahr**Digitalt måleur Aflæsning 0,005 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 434022 12,5 |
| GTIN | 4059192014315 |
| Artikelklasse | 43A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med meget stort (12 mm), kontrastrigt LCD-display. Klar til måling efter tænding takket være referencesystemet. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Funktion:

Nulstilling af visningen i enhver position, preset (målforudindstilling), vending af tælleretning, Auto-Off (kan vælges). Lock-funktion: Tastaturspærre mod utilsigtet betjening. IP52: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915. Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|------|
| Indspændingsskaft-Ø h6 | 8 mm |
|------------------------|------|

| | |
|---|---------------------------|
| Kabinet-Ø | 60 mm |
| Husets tykkelse | 28 mm |
| Kalibrering | C1 |
| Måleområde | 12,5 mm |
| Målekraft | 0,5 – 1 N |
| Reverserbar aflæsning | 0,0001 tommer |
| Reverserbar aflæsning | 0,005 mm |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 52 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,015 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | Digimatic-interface |
| Interface | USB-interface |
| Interface | RS232C-interface. |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem |
| Måleværktøj | digital |
| Produkttype | Måleure |

Services

| | |
|--|-------------|
| KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm | 023000 12,5 |
| DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm | 023010 12,5 |

Tilbehør

| | |
|----------------------|-------------|
| Stål-føler Type 18/3 | 434900 18/3 |
|----------------------|-------------|

| | |
|---|--------------|
| Stål-føler Type 18/6 | 434900 18/6 |
| Stål-føler Type 13 | 434900 13 |
| Stål-føler Type 11 | 434900 11 |
| Hårdmetal-føler Type 11 | 434910 11 |
| Hårdmetal-føler Type 18/3 | 434910 18/3 |
| Forlænger til måleføler Længde L 70 mm | 434920 70 |
| Stål-føler Type 11/35 | 434900 11/35 |
| Hårdmetal-føler Type 14 | 434910 14 |
| Forlænger til måleføler Længde L 20 mm | 434920 20 |
| Forlænger til måleføler Længde L 10 mm | 434920 10 |
| Hårdmetal-føler Type 18/4 | 434910 18/4 |
| Forlænger til måleføler Længde L 40 mm | 434920 40 |
| Betjeningskabel Længde 500 mm | 434930 500 |
| Hårdmetal-føler Type 18/5 | 434910 18/5 |
| Stål-føler Type 18/1 | 434900 18/1 |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2 | 498940 R2 |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2 | 498940 D2 |
| Stål-føler Type 11/25 | 434900 11/25 |
| Stål-føler Type 20 | 434900 20 |
| Stål-føler Type 24 | 434900 24 |
| Stål-føler Type 14/20 | 434900 14/20 |
| Stål-føler Type 11/15 | 434900 11/15 |
| Hårdmetal-føler Type 10 | 434910 10 |
| Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm | 434918 50 |
| Stål-føler Type 29/20 | 434900 29/20 |
| Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm | 434917 25 |
| Stål-føler Type 30/10 | 434900 30/10 |
| Forlænger til måleføler Længde L 100 mm | 434920 100 |
| Stål-føler Type 18/2 | 434900 18/2 |

| | |
|---|--------------|
| Stål-føler Type 10 | 434900 10 |
| Stål-føler Type 14/40 | 434900 14/40 |
| Hårdmetal-føler Type 16 | 434910 16 |
| Stål-føler Type 14/30 | 434900 14/30 |
| Hårdmetal-føler Type 2 | 434910 2 |
| Stål-føler Type 12 | 434900 12 |
| Stål-føler Type 11/20 | 434900 11/20 |
| Stål-føler Type 18/5 | 434900 18/5 |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2 | 498940 USB2 |
| Forlænger til måleføler Længde L 30 mm | 434920 30 |
| Hårdmetal-føler Type 17 | 434910 17 |
| Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm | 434917 50 |
| Hårdmetal-føler Type 18/1 | 434910 18/1 |
| Stål-føler Type 39 | 434900 39 |
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type | 498975 |
| Drejeføler | 434912 |
| Sender Type S4E | 498966 S4E |
| Stål-føler Type 15 | 434900 15 |
| Stål-føler Type 14 | 434900 14 |
| Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm | 434918 25 |
| Modtager / tastaturinterface USB Type | 498965 |
| Stål-føler Type 18/4 | 434900 18/4 |
| Forlænger til måleføler Længde L 15 mm | 434920 15 |
| Forlænger til måleføler Længde L 60 mm | 434920 60 |
| Stål-føler Type 17 | 434900 17 |
| Forlænger til måleføler Længde L 50 mm | 434920 50 |
| Stål-føler Type 14/15 | 434900 14/15 |
| Hårdmetal-føler Type 18/6 | 434910 18/6 |
| Forlænger til måleføler Længde L 80 mm | 434920 80 |

| | |
|--|---------------|
| Stål-føler Type 2 | 434900 2 |
| Stål-føler Type 28 | 434900 28 |
| Rubin-føler Type 2 | 434915 2 |
| Forlænger til måleføler Længde L 90 mm | 434920 90 |
| Stål-føler Type 29/10 | 434900 29/10 |
| Hårdmetal-føler Type 18/2 | 434910 18/2 |
| Betjeningskabel Længde 140 mm | 434930 140 |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Stål-føler Type 11/30 | 434900 11/30 |
| Stål-føler Type 16 | 434900 16 |