

Mitutoyo**Digitalt absolut-måleur IP66, Måleområde: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434410 5
GTIN	4946368554242
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Praktisk, alsidigt og robust digitalt måleur med integreret tolerancevisning (med eller uden måleværdi). Takket være den smalle udformning er det særligt velegnet til montering på steder med begrænset plads. Displayet kan drejes 180° for at lette aflæsning fra begge sider. **Ved at kortslutte Digimatic-ledningerne 1 og 6 kan en eller flere måleure nulstilles eller en forvalgt værdi hentes.** Aflæsning oppefra.

Funktion:

IP66: Der er beskyttelse mod kraftig vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498428, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Teknisk beskrivelse

Bredde	35 mm
Målekraft	2,0 N

Kalibrering	C1
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Længde	116,5 mm
Dybde	44,3 mm
Måleområde	5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 66
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,003 mm
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Stål-føler Type 12	434900 12
Tilslutningskabel Type USB2	498428 USB2
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40

Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Stål-føler Type 11	434900 11
Tilslutningskabel Type D2	498428 D2
Stål-føler Type 16	434900 16
Tilslutningskabel Type D1	498428 D1
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30

Stål-føler Type 10	434900 10
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Drejeføler	434912
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 20	434900 20
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16

Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14