

**Mahr****Digitalt måleur Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434310 25
GTIN	4059192014407
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning (med eller uden visning af måleværdier). REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

**Absolut-funktion:**

Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

**Faktorerne kan indstilles** med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

**Funktion:**

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498940.

## Teknisk beskrivelse

Husets tykkelse	35 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Målekraft	0,65–1,15 N
Måleområde	25 mm
Kalibrering	C1
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,02 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100

## Tilbehør

Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450	081560 CR2450
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 16	434900 16
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 10	434900 10
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 13	434900 13
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 24	434900 24

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 12	434900 12
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Sender Type S4E	498966 S4E
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Drejeføler	434912
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25

Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40