

Mahr**Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434024 12,5
GTIN	4059192014322
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med meget stort (12 mm), kontrastrigt LCD-display. Klar til måling efter tænding takket være referencesystemet. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Funktion:

Nulstilling af visningen i enhver position, preset (målforudindstilling), vending af tælleretning, Auto-Off (kan vælges). Lock-funktion: Tastaturspærre mod utilsigtet betjening. IP52: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915. Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
------------------------	------

Kalibrering	C1
Husets tykkelse	28 mm
Måleområde	12,5 mm
Målekraft	0,5 – 1 N
Kabinet-Ø	60 mm
Reverserbar aflæsning	0,00005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 52
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
-------------------------	-----------

Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 16	434900 16
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Sender Type S4E	498966 S4E
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 13	434900 13
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Rubin-føler Type 2	434915 2
Drejeføler	434912
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2

Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Betjeningskabel Længde 500 mm	434930 500
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 20	434900 20
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Betjeningskabel Længde 140 mm	434930 140
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 24	434900 24
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40

Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 17	434900 17
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50