

**Mitutoyo****Digitalt måleür Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 25mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434090 25
GTIN	4946368131276
Artikelklasse	44A

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Digitalt måleür med nulpunktsvisning i enhver position. Stabilt metalhus, præcis lagret følerstang. 20000 h kontinuerlig brug med et batteri.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497080, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

## Teknisk beskrivelse

Bredde	38 mm
Dybde	23 mm
Målekraft	≤ 1,8 N
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Kalibrering	C1
Længde	208 mm

Måleområde	25 mm
Spændeskæft, længde	40 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,02 mm
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30

## Tilbehør

Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 24	434900 24
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Drejeføler	434912
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6

Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 13	434900 13
Rubin-føler Type 2	434915 2
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Vinklet måleurholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Tilslutningskabel med datatast Type D2	497100 D2
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Sender Type S1	498966 S1
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Tilslutningskabel med datatast Type USB2	497100 USB2
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 39	434900 39
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20

Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 16	434900 16
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 20	434900 20

Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 28	434900 28