

**BENNING****Spændingstester DUSPOL<sup>®</sup>, Apparattype: ANALOG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Artikelklasse	47A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Topolet spændingstester med VDE-kontrolmærke.** Slagfast, støvtæt og strålevandsbeskyttet hus med gummibelagte greb.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Egner sig til opgaver inden for håndværk, elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning). Til professionel spændings- og poltest i flere trin, **med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknop)**. Godkendt til spændingstest på **anlæg op til 1000 V**. Egner sig til solcelle- / vindkraftanlæg og hybridbilteknik.

**Norm:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Teknisk beskrivelse**

Poltest	5
Display	dykspole (med lys) / LED

Visningsområde DC	12 - 1000 V
Producentbetegnelse	ANALOG
Test af drejefeltretning	LCD
Vibrationsalarm	ja
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Visningsområde AC	12 - 1000 V
Fasetest	LCD
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Kalibrering	I1
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Produkttype	Spændingstester

## Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S