

**Digitalt absolut-måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsmålesystem med glasmålestok: Bevægelseshastighed uden påvirkning af måleresultatet, måleværdien gemmes også efter slukning. Lavt strømforbrug. Grafisk visning til tolerancesammenligninger. **Mulighed for at indtaste en faktor til måleværdi.**

Infotekst:

Visning kan drejes 330°

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	61 mm
Husets tykkelse	39 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Måleområde	12,5 mm

Målekraft	1,2 N
Kalibrering	C1
Fejlgrænse	0,003 mm
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/434460-12,5>