

**Multimeter, Apparattype: 9917****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

473320 9917

GTIN

4045197554291

Artikelklasse

421

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk formet tokomponenthus med gummikappe. Stort, let aflæseligt digitalt display med aktiverbar baggrundsbelysning. Auto Ranging-måleinstrumenter. Alle instrumenter med holder til testspidser på bagsiden for at sikre enhåndsbetjening, med opstillingsbøjle.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter med omfattende funktioner.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Leveringsomfang:

Inklusive batterier (str. 960 2 stk., str. 9917 1 stk.), måleledninger nr. 473328 str. 2.
Temperaturføler, hætter og bæretaske.

Teknisk beskrivelse

Frekvens

0,001 Hz – 9,9 MHz

Displayomfang	4000
Overspændingskategori	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Vekselstrøm AC	0,1 μ A – 10 A
Vekselspænding AC	0,1 mV – 1000 V
Grundpræcision	1,5 %
Jævnstrøm DC	0,1 μ A – 10 A
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Diodetest	ja
Modstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Jævnspænding DC	0,1 mV – 1000 V
Akustisk gennemgangstest	ja
Målemetode	RMS
Producentbetegnelse	9917
Holdeværdi-knap	ja
Display med baggrundsbelysning	ja
Temperatur	-20 - 760 °C
Kapacitans	1 pF – 200 μ F
Automatisk slukning	ja
Kalibrering	I3
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 6LR61
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	Nr. 081556 str. 6LR61
Produkttype	Multimeter

Services

KalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkKS-kalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tilbehør

Måleledninger Målespids-Ø 2 mm

473328 2