



Finmåleur IP 53, stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 1/58mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	433600 1/58
GTIN	4031452100549
Artikelklasse	46C

Beskrivelse

Udførelse:

Stabilt, matforkromet urkasse i messing; brudsikkert glas.

Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet.

Meget præcis udførelse.

Urværkets vigtigste dele er **ædelstenslejrede**.

Centralviser til **1/1000-mm-aflæsning**.

Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.

Stødsikkert og stænsikkert præcisionsfinmåleur.

Funktion:

IP53: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C2
-------------	----

Måleområde	1 mm
Skalaværdi	0,001 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	0,2 mm
Målekraft	1,3 - 1,8 N
Norm	Fabriksstandard
Beskyttelsesklasse IP	IP 53
Måleafvigelse MPE (måleområde)	5 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,001 Maks. målestrækning 5 mm	023020 5

Tilbehør

Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50

Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 15	434900 15
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30

Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Glas til vandtætte måleure Type 40	432030 40
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 10	434900 10
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 20	434900 20
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 39	434900 39
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4