

Mahr**Digital måleur i-wi Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434312 12,5
GTIN	4059192014438
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning (med eller uden visning af måleværdier). REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Absolut-funktion:

Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

Faktorerne kan indstilles med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

Med **integreret trådløst system i-wi** til enkel, trådløs overførsel af måledata til en pc.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	58 mm
Husets tykkelse	35 mm
Målekraft	0,65–0,90 N
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Måleområde	12,5 mm
Kalibrering	C1
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,02 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Interface	RS232C-interface.
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

023000 12,5

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 12	434900 12
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 11	434900 11
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Rubin-føler Type 2	434915 2
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 39	434900 39
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1

Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 10	434900 10
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 28	434900 28
Drejeføler	434912
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450	081560 CR2450
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20

Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 14	434900 14
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100