

**Lille måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434035 12,5
GTIN	7640125711646
Artikelklasse	46A

Beskrivelse**Udførelse:**

Mindste digitale måleur (hus-Ø 44 mm) med patenteret, induktivt målesystem. Batterilevetid > 3500 h. Omfattende funktion: ABS og relativ modus, PRESET. Forsynet med ekstra svalehaleføring på bagsiden.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel Opto RS232 med 9-polet, seriel tilslutning og kombineret, ekstern strømforsyning nr. 498951.

Teknisk beskrivelse

Husets tykkelse	19 mm
Kalibrering	C1
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Målekraft	0,5 – 0,9 N
Kabinet-Ø	44 mm

Måleområde	12,5 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/434035-12,5>