

**Mahr****Digital måleur i-wi Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 100mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 434318 100    |
| GTIN                | 4059192014568 |
| Artikelklasse       | 43A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning (med eller uden visning af måleværdier). REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

**Absolut-funktion:**

Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

**Faktorerne kan indstilles** med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

**Funktion:**

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498940.

i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

## Teknisk beskrivelse

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Måleområde  | 100 mm                    |
| Husets tykkelse                                   | 35 mm                     |
| Kalibrering                                       | C1                        |
| Kabinet-Ø   | 58 mm                     |
| Målekraft   | 1,60–3,50 N               |
| Indspændingsskaft-Ø h6                            | 8 mm                      |
| Reverserbar aflæsning                             | 0,00002 tommer            |
| Reverserbar aflæsning                             | 0,0005 mm                 |
| Beskyttelsesklasse IP                             | IP 42                     |
| Antal medfølgende batterier                       | 1                         |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2450             |
| Energiforsyning                                   | Batteridrevet             |
| Trådløs anvendelse                                | Producentsoftware         |
| Måleafvigelse E MPE (måleområde)                  | 0,008 mm                  |
| Norm  | Fabriksstandard           |
| Reverserbar aflæsning                             | mm / tomme                |
| Interface   | Digimatic-interface       |
| Interface   | RS232C-interface.         |
| Interface   | USB-interface             |
| Interface   | MAHR i-wi trådløst system |
| Måleværdisikring                                  | MAHR reference-låsesystem |
| Måleværktøj                                       | digital                   |
| Produkttype                                       | Måleure                   |

## Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001  
Maks. målestrækning 100 mm

023000 100

DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 /  
0,001 Maks. målestrækning 100 mm

023010 100

### Tilbehør

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK

498912 STICK

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type

498975

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK

498914 STICK

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450

081560 CR2450