

**BENNING****Spændingstester DUSPOL<sup>®</sup>, Apparattype: EXPERT****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Artikelklasse	47A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Topolet spændingstester med VDE-kontrolmærke.** Slagfast, støvtæt og strålevandsbeskyttet hus med gummibelagte greb.

Spændingsvisningen fra 50 V fungerer også, selv om batterierne er tomme eller taget ud.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Egner sig til opgaver inden for håndværk, elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning). Til professionel spændings- og poltest i flere trin, **med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknop)**. Godkendt til spændingstest på **anlæg op til 1000 V**. Egner sig til solcelle- / vindkraftanlæg og hybridbilteknik.

**Norm:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Teknisk beskrivelse**

Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Målestedsbelysning	ja

Producentbetegnelse	EXPERT
Berøringsfri kabelbrudsdetektor	ja
Fasetest	LED
Visningsområde DC	12 - 1000 V
Visningsområde AC	12 - 1000 V
Gennemgangstest	akustisk/LED
Display	LED
Test af drejefeltretning	5
Poltest	LED
Vibrationsalarm	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Kalibrering	I1
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Produkttype	Spændingstester

## Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------