

**Mitutoyo****Digitalt absolut-måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434460 25
GTIN	4946368586700
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionsmålesystem med glasmålestok: Bevægelseshastighed uden påvirkning af måleresultatet, måleværdien gemmes også efter slukning. Lavt strømforbrug. Grafisk visning til tolerancesammenligninger. **Mulighed for at indtaste en faktor til måleværdi.**

**Infotekst:****Visning kan drejes 330°****Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497080, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Kalibrering: C1

Valgbar aflæsning: 0,01 / 0,001 mm

Fejlgrænse: 0,003 mm

Målekraft: 1,8 N

Indspændingsskaft-Ø h6: 8 mm

Kabinet-Ø: 61 mm

Husets tykkelse: 39 mm

## Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Kabinet-Ø	61 mm
Måleområde	25 mm
Husets tykkelse	39 mm
Målekraft	1,8 N
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Fejlgrænse	0,003 mm
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleur

## Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	013210 30
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	013250 100
DAkKS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100
Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30

## Tilbehør

Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Drejeføler	434912
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 20	434900 20
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 15	434900 15
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20

Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 39	434900 39
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Rubin-føler Type 2	434915 2
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 10	434900 10
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Tilslutningskabel med datatast Type D1	497100 D1
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Sender Type S1	498966 S1
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2

Tilslutningskabel med datatast Type USB2	497100 USB2
Tilslutningskabel med datatast Type D2	497100 D2
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17