

 Mahr**Digital måleur i-wi Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

434312 25

GTIN

2050001058614

Artikelklasse

43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning (med eller uden visning af måleværdier). REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

**Absolut-funktion:**

Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

**Faktorerne kan indstilles** med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

Med **integreret trådløst system i-wi** til enkel, trådløs overførsel af måledata til en pc.

**Funktion:**

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498940.

i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

## Teknisk beskrivelse

Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Husets tykkelse	35 mm
Målekraft	0,65–1,15 N
Kabinet-Ø	58 mm
Kalibrering	C1
Måleområde	25 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,02 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Interface	RS232C-interface.
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

023000 30

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100

**Tilbehør**

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450	081560 CR2450
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK