



Digitalt måleur Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434270 25
GTIN	7630041111194
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Digitalt måleur med kombineret skala- og talvisning (talhøjde 10 mm) samt mekaniske tolerancemærker. Display/tastatur kan drejes op til 270°.

Funktion:

Måletilstand **ABS/REL**. Grafisk visning af indtastede grænseværdier. Automatisk slukning, PRESET-funktion, dataudlæsning, vendbar tælleretning. Tastatur kan blokeres.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498950, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910.

Interface: RS232C-interface.

Kalibrering: C1

Reverserbar aflæsning: 0,01 mm

Reverserbar aflæsning: 0,0005 tommer

Fejlgrænse: 0,02 mm

Målekraft: < 2 N

Indspændingsskaft-Ø h6: 8 mm

Kabinet-Ø: 57 mm

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Måleområde	25 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Kabinet-Ø	57 mm
Målekraft	< 2 N
Husets tykkelse	27 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,02 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	013210 30
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	013250 100
Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
DAkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100

Tilbehør

Stål-føler Type 13	434900 13
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20

Drejeføler	434912
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 14	434900 14
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 2	434900 2
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 39	434900 39
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14

Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 16	434900 16
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 12	434900 12
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25