

**BENNING****Gennemgangstester DUTEST pro, Apparattype: DUTESTPRO****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Artikelklasse	47A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Høj- og lavohmsk gennemgangskontrol med 3-trins LED-visning og testbrummer med høj lydstyrke. Mulighed for indstilling af visning af fremmedspænding og polaritet, enkeltpolet og berøringsfri fasekontrol. Brummerlydstyrke (3 trin/FRA) og lysstyrke (4 trin). Med kraftig LED-lommelygte.

**Anvendelse:**

Kontrol af elektriske forbindelser, anlæg, apparater og komponenter.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 4 mm måleledninger, magnetholder og bælteclips.

**Specialtilbehør:**

Batterier 081561 str. LR6.

**Teknisk beskrivelse**

Gennemgangstest	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (brummer) kΩ
Visning af polaritet	LED +/-

Visning af gennemgang	LED, 3 trin
Visning af fremmedspænding AC/DC	6 – 400; pulserende advarselstone V
Producentbetegnelse	DUTEST PRO
Enkeltpolet fasekontrol	via 4 mm måleledning / berøringsfri via detektor
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Gennemgangs- og ledningstester

---

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6