

**Lille måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5IP mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Artikelklasse	46A

Beskrivelse**Udførelse:**

Mindste digitale måleur (hus-Ø 44 mm) med patenteret, induktivt målesystem. Batterilevetid > 3500 h. Omfattende funktion: ABS og relativ modus, PRESET. Forsynet med ekstra svalehaleføring på bagsiden.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 2032.

Specialtilbehør:

Datakabel Opto RS232 med 9-polet, seriel tilslutning og kombineret, ekstern strømforsyning nr. 498951.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Kalibrering: C1

Fejlgrænse: 0,005 mm

Målekraft: 0,5 – 0,9 N

Indspændingsskaft-Ø h6: 8 mm

Kabinet-Ø: 44 mm
Husets tykkelse: 19 mm

Teknisk beskrivelse

Husets tykkelse	19 mm
Kalibrering	C1
Målekraft	0,5 – 0,9 N
Kabinet-Ø	44 mm
Måleområde	12,5 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleur

Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013210 12,5
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013250 12,5

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri International konstruktionsstørrelse CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Tilslutningskabel, dupleks Type R2	498951 R2
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498951 USB2
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 17	434900 17
Drejeføler	434912
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Rubin-føler Type 2	434915 2
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 16	434900 16
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 15	434900 15
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40

Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 11	434900 11
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 14	434900 14
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 39	434900 39
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10

Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90