

 Mahr**Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434320 12,5
GTIN	4059192014629
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning. Ekstra visning af analog barograf med tolerancegrænser. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Absolut-funktion: Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

Faktorerne kan indstilles med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

Dynamiske målefunktioner (maks./min.): Til kontrol af rundløbsnøjagtighed og planhed eller søgning af vendepunkt.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Kabinet-Ø	58 mm
Målekraft	0,65–0,90 N
Måleområde	12,5 mm
Husets tykkelse	35 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Reverserbar aflæsning	0,00002 tommer
Reverserbar aflæsning	0,0005 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,004 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5

Tilbehør

Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 28	434900 28
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Stål-føler Type 14	434900 14
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 24	434900 24
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2

Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 12	434900 12
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450	081560 CR2450
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 2	434900 2
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1

Sender Type S4E	498966 S4E
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 16	434900 16
Rubin-føler Type 2	434915 2
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15