

**Mahr****Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434314 12,5
GTIN	4059192014490
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning (med eller uden visning af måleværdier). REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

**Absolut-funktion:**

Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

**Faktorerne kan indstilles** med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

**Funktion:**

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498940.

## Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	58 mm
Kalibrering	C1
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Målekraft	0,65–0,90 N
Måleområde	12,5 mm
Husets tykkelse	35 mm
Reverserbar aflæsning	0,00002 tommer
Reverserbar aflæsning	0,0005 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,004 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5

## Tilbehør

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Sender Type S4E	498966 S4E
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450	081560 CR2450
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965