



## Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434210 12,5
GTIN	7640125716368
Artikelklasse	46A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust aluminiumshus med stort visningsfelt, 11 mm talhøjde. Sparefunktion og automatisk genstart, **absolut system. Nulstilling i en hvilken som helst position** af hensyn til enkel måleværdisammenligning. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, AutoOff.

**Foruddefineret måling (Preset)** af en vilkårlig værdi. To referenceværdier kan gemmes. Brugerdefinerbar knap til valgbar funktion. Vending af tælleretning.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910.

### Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Husets tykkelse	32,9 mm
Kabinet-Ø	59,5 mm
Målekraft	0,65 – 0,9 N

Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Måleområde	12,5 mm
Reverserbar aflæsning	0,00005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,003 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5

## Tilbehør

Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Rubin-føler Type 2	434915 2
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2

Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Løfter til måleur S_Dial WORK Måleområde 12,5 mm	434212 12,5
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Stål-føler Type 20	434900 20
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 10	434900 10
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 16	434900 16
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 13	434900 13
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 17	434900 17

Drejeføler	434912
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 11	434900 11
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 12	434900 12