

BENNING**Isolationsmodstands-måler, Type: IT101****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473420 IT101
GTIN	4014651440333
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Isolationsmodstandsmåler til isolations- og lavohmsmålinger **på elektriske anlæg, apparater, ledninger, motorer og generatorer.**

Funktion:

Lækstrøm, polariseringsindeks (PI), absorptionsgrad (DAR), automatisk afladningsfunktion, nuludligning af måleledninger.

Anvendelse:

Målinger: blandt andet lavohm, isolationsmodstand (kontrolspænding: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) og beregning af den deraf følgende lækstrøm, modstand med 200 mA teststrøm til kontrol af beskyttelseslederforbindelser, polariseringsindeks, dielektrisk absorptionsgrad, spænding, modstand.

Særlige egenskaber: Grænseværdier for ISO-måling kan vælges, grøn LED til kontrol bestået, rød LED til kontrol- / fremmedspænding, aktiverbar kontrolspids til udløsning af måleprocessen, interne hukommelse til 100 måleværdier pr. målefunktion, automatisk afladning af kapacitive spændinger, nuludligning af måleudligninger, låsefunktion.

Leveringsomfang:

Inklusive taske, måleledninger, krokodilleklemmer, aktiverbare kontrolspidser, gummibeskyttelsesramme, 4 batterier nr. 081561 str. LR6.

Teknisk beskrivelse

Vægt	630 g
Strømforsyning	4× 081561 LR6
Producentbetegnelse	IT 101
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Antal medfølgende batterier	4
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Displayomfang	4000
Isolationsmodstand	50 k Ω – 20 G Ω
Lavohmmodstand	0,01 - 40 Ω
Modstand	0,01 Ω – 40 k Ω
Målemetode	TRUE RMS (AC/DC)
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	I11
Produkttype	Modstandsmåler

Services

Kalibreringsisolationsmodstands- måler Type S	027150 S
---	----------

Tilbehør

Måleledninger Målespids- \varnothing 4 mm	473308 4
Måleledninger Målespids- \varnothing 2 mm	473308 2
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
Måleledningssæt TA3, 8 dele Type 8	473332 8
Bæretaske Duspol Type B	473336 B