



## Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434281 25
GTIN	7630041111224
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Digitalt måleur med kombineret skala- og talvisning (talhøjde 10 mm) samt mekaniske tolerancemærker. Display/tastatur kan drejes op til 270°.

#### Funktion:

Måletilstand **ABS/REL**. Grafisk visning af indtastede grænseværdier. Automatisk slukning, PRESET-funktion, dataudlæsning, vendbar tælleretning. Tastatur kan blokeres.

Maks, Min, Maks-Min (TIR), nulstilling, PRESET-funktion.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498950, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910.

Interface: RS232C-interface.

Kalibrering: C1

Reverserbar aflæsning: 0,001 mm

Reverserbar aflæsning: 0,00005 tommer

Fejlgrænse: 0,005 mm

Målekraft: < 2 N

Indspændingsskaft-Ø h6: 8 mm

Kabinet-Ø: 57 mm

## Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Husets tykkelse	33,4 mm
Måleområde	25 mm
Målekraft	< 2 N
Kabinet-Ø	57 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Reverserbar aflæsning	0,00005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	013210 30
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	013250 100
Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
	023010 100

DAkKS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 /  
0,001 Maks. målestrækning 100 mm

## Tilbehør

Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Stål-føler Type 11	434900 11
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 12	434900 12
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 24	434900 24
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4

Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 2	434900 2
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 15	434900 15
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Drejeføler	434912
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 13	434900 13
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20

Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6