

Mahr**Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434314 50
GTIN	4059192014513
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning (med eller uden visning af måleværdier). REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Absolut-funktion:

Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

Faktorerne kan indstilles med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Husets tykkelse	35 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Målekraft	1,25–2,70 N
Måleområde	50 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Reverserbar aflæsning	0,00002 tommer
Reverserbar aflæsning	0,0005 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,007 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 50 mm	023000 50
DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100

Tilbehør

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450	081560 CR2450
Sender Type S4E	498966 S4E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965