

**HOLEX****Sæt med parallelklodser (10 par) med spændebøjle, Type: 125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	366730 125
GTIN	2050001742476
Artikelklasse	38F

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Nøjagtighed:** Planparallelitet højdetolerance  $\pm 0,01$  mm; **hårdhed:** 57 HRC. Indsæt spændebøjle i underlagene, og klik den på plads i skruestikken.

**Fordel:**

Underlag forbliver i den indstillede position under bearbejdningen og ved åbning af maskinskruestikken.

**Passer til:**

Alle GARANT, Allmatic NC skruestik med bredde (A-mål)  $39 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$ .

**Leveringsomfang:**

Inklusive kunststofholder, 10 par lister, 4 klembøjler.

**Specialtilbehør:**

Reservespændebøjle nr. 366731 i reservedelslisten.

**Bemærk:**

Kontrollér A-målet på skruestikken!

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	3 mm
Længde	125 mm
Højde	30 mm

Højde	36 mm
Højde	15 mm
Højde	28 mm
Højde	37 mm
Højde	25 mm
Højde	20 mm
Højde	33 mm
Højde	10 mm
Højde	35 mm
passer til farvekode	TC
passer til farvekode	Titan
passer til farvekode	Titan 2
passer til farvekode	LC-GARANT
passer til farvekode	LC
passer til farvekode	Duo
passer til farvekode	Duo Plus
passer til farvekode	LCV125G
Antal lister	10 par
Produkttype	Parallelklodser

## Tilbehør

Spændebøjlesæt(4 stk.)	366731
------------------------	--------