



## Måleapparat til indvendig konus IFM, Måleområde: 20-40mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435172 20-40
GTIN	2050001055750
Artikelklasse	46D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Måleapparat IFM med 90° målekonus til **bestemmelse af den største indvendige konus-Ø**. Det hærdede målekonuskryds føres ind i den indvendige konus. Den største Ø findes ved at trykke indtil anslag.

#### Leveringsomfang:

Inkl. måleur.

#### Bemærk:

Specialudførelser med andre konusvinkler på forespørgsel. Måleinstrumenter til måling af fastlængde fås på forespørgsel. Måleur og basisenhed kan leveres enkeltvis.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	20 - 40 mm
Skalainddelingsværdi	0,01 mm
Norm	DIN 878
Alle dele	Hærdet

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Fasemåler

**Services**

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
---	-----------