



## Bindefiltklude, 0,4×0,5 m 10 stk., Anvendelsesområde: UNI



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084373 UNI
GTIN	2050001742704
Artikelklasse	08J

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med **usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde**. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og **egner sig til næsten alle kemikalier**. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. **Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde**.

Varer med størrelsen **OIL** opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen **UNI** opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).

Enkeltklude, perforeret i midten.

Klude og ruller med **rivefast og forstærket dobbeltlagsstruktur** til heavy-duty-opgaver. Egner sig også til brug på gulvet. Fnugfri.

### Teknisk beskrivelse

Farve	grå
Anvendelsesområde	UNI
Maks. volumen	10,1 l
Leveringsomfang stk. / kasse	10
Produkttype	Bindefilt

