

Garant**Spiralbor HSS W, ubelagt, Ø DC h8: 4,2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 114200 4,2 |
| GTIN | 4045197015501 |
| Artikelklasse | 11B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Normal kernetykkelse uden kernestigning.

Præcist slebet spids.

Slebne, store spånrum med tætsiddende snoning.

Blankslebet overflade.

Med tilspidsning form C fra størrelse 2,0 mm.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|---------------|
| Antal skær Z | 2 |
| Nominel Ø D _c | 4,2 mm |
| Spånnotlængde L _c | 43 mm |
| Tolerance, nom. Ø | h8 |
| Skaft-Ø D _s | 4,2 mm |
| Samlet længde L | 75 mm |
| Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner | 0,05 mm/o |
| Norm | DIN 338 |
| anbefalet maksimal boreddybde L ₂ | 36,7 mm |
| Spidsvinkel | 130 grader |
| Skaft | Cylinderskaft |

| | |
|------------------|--------------|
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS |
| Type | W |
| Spiralvinkel | 35-40 grader |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | gul |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 70 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 45 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 40 m/min | N |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |