



Måleapparat til indvendig konus IFM, Måleområde: 40-60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435172 40-60
GTIN	2050001951366
Artikelklasse	46D

Beskrivelse

Udførelse:

Måleapparat IFM med 90° målekonus til **bestemmelse af den største indvendige konus-Ø**. Det hærdede målekonuskryds føres ind i den indvendige konus. Den største Ø findes ved at trykke indtil anslag.

Leveringsomfang:

Inkl. måleur.

Bemærk:

Specialudførelser med andre konusvinkler på forespørgsel. Måleinstrumenter til måling af fastlængde fås på forespørgsel. Måleur og basisenhed kan leveres enkeltvis.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	40 - 60 mm
Skalainddelingsværdi	0,01 mm
Norm	DIN 878
Alle dele	Hærdet

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Fasemåler