



Infrarød temperatur- og fugtmåler, Type: 835H1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474022 835H1
GTIN	4029547011948
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigt, præcist infrarødt termometer med intuitiv og komfortabel menubetjening ved hjælp af ikoner og joystick.

50:1-optikken giver sikre målinger også fra stor afstand. 4-punkts-laseren viser det præcise måleområde og forhindrer forkerte målinger.

- **Automatisk tilpasningsbar emissionsgrad i forbindelse med overfladeføler nr. 474120 str. OF.**
- **Online-måling i forbindelse med gratis software.**
- **Hukommelse til 20 måleværdier samt 20 emissionsgradværdier.**
- **Aktiverbar displaybelysning.**
- **Optisk og akustisk alarm ved overskridelse af grænseværdi.**

Med enestående, patenteret **infrarød-overfladefugtmåling** via integreret fugtmodul.

Anvendelse:

Infrarød-overfladefugtmåling, f.eks. til registrering af fare for skimmelangreb eller kontrol af dugpunktafstanden.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 str. LR6 og kalibreringsprotokol.

Specialtilbehør:

Måleføler nr. 474120 str. OF, software EasyClimate til gratis download.

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse (0,0 op til 99,9 °C)	±1,0 °C
Fejlgrænse, resterende måleområde	±1 % før moms.
Fejlgrænse (-20,0 op til -0,1 °C)	±1,5 °C
Fejlgrænse (-30,0 op til -20,1 °C)	±2,5 °C
Opløsning, fugtmodul	0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Fejlgrænse, fugtmodul	±2 % rF / ±0,5 °C
Måleområde, relativ fugt	0 - 100 %
Optik	50 : 1
Højde	63 mm
Bredde	166 mm
Opløsning, infrarød	0,1 °C
Længde	193 mm
Emissionsgrad, indstillelig	0,1 - 1
Måleområde	-30 - 600 °C
Vægt	514 g
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal laserpunkter	4
Kalibrering	I5
Produkttype	Temperatur- og fugtmåler

Services

KalibreringInfrarød-temperaturmåler Type A	027600 A
DAkKS-kalibreringInfrarød-temperaturmåler Type A	027610 A

Tilbehør

Temperaturføler type K Type OF

474120 OF