



Fugt- og temperaturmåler, Type: 608H1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Til præcis bestemmelse af **fugtighed, temperatur og dugpunkt**. Ikke følsom over for tildugning. Vedligeholdelsesfri. **Visning af min./maks.** med resetfunktion. Kan stå eller hænges op.

Anvendelse:

Ideal til rumklimaovervågning.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081561 str. 6LR61 og kalibreringsprotokol.

Teknisk beskrivelse

Måleområde, relativ fugt	10 - 95 %
Måleområde, temperatur	0 - 50 °C
Fejlgrænse, relativ fugtighed	3 %
Måleområde, dugpunkt td	-20 - 50 °C
Opløsning, temperatur (0 – 50 °C)	0,1 °C
Højde	90 mm

Dybde	40 mm
Bredde	111 mm
Fejlgrænse, dugpunkt td	±0,5 (ved 25 °C) °C
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	I6
Produkttype	Temperatur- og fugtmåler

Services

KalibreringTermohygrometer Type A	027660 A
DAkKS-kalibreringTermohygrometer Type A	027670 A