



Datalogger, Type: 175H1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, kompakt 2-kanals-datalogger med stort, baggrundsbelyst display. Intern hukommelse til 1 million måleværdier. Høj datasikkerhed også ved tomt batteri. Måleinterval kan indstilles til mellem 10 sekunder og 24 timer. Batterilevetid ≥ 3 år (måleinterval 15 min, 25 °C). To standardporte (mini-USB og SD-kort) til enkel programmering og udlæsning af loggerdata takket være direkte forbindelse til en pc. Ekstra måling og lagring af relativ fugtighed.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive vægbeslag, lås, 3 batterier nr. 081561 str. LR3 og kalibreringsprotokol, software ComSoft Basic V5 kan downloades gratis.

Specialtilbehør:

USB-kabel 474183 str. USB.

Teknisk beskrivelse

Længde	149 mm
--------	--------

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Fejlgrænse, temperatur (intern føler)	±0,4 °C
Fejlgrænse, temperatur (ekstern føler)	±0,5 °C
Højde	30 mm
Måleområde, temperatur (intern føler)	-20 - 55 °C
Fejlgrænse, relativ fugtighed	±2 %
Producentbetegnelse	175 H1
Bredde	55 mm
Kalibrering	I6
Måleområde, relativ fugt	0 - 100 %
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Interface	USB-interface
Produkttype	Datalogger

Services

KalibreringTermohygrometer Type A	027660 A
DAkKS-kalibreringTermohygrometer Type A	027670 A

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
USB-kabel Type USB	474183 USB