



Fugt- og temperaturmåler, Type: 608H2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Til præcis bestemmelse af **fugtighed, temperatur og dugpunkt**. Ikke følsom over for tildugning. Vedligeholdelsesfri. **Visning af min./maks.** med resetfunktion. Kan stå eller hænges op. Endvidere med alarmfunktion (blinkende lys) ved grænseoverskridelse.

Anvendelse:

Ideel til rumklimaovervågning.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081561 str. 6LR61 og kalibreringsprotokol.

Teknisk beskrivelse

Måleområde, dugpunkt td	-40 - 70 °C
Fejlgrænse, relativ fugtighed	2 %
Måleområde, temperatur	-10 - 70 °C
Måleområde, relativ fugt	2 - 98 %
Bredde	111 mm
Højde	90 mm

Fejlgrænse, dugpunkt td	±0,5 (ved 25 °C) °C
Dybde	40 mm
Opløsning, temperatur (0 – 50 °C)	0,1 °C
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	I6
Produkttype	Temperatur- og fugtmåler

Services

KalibreringTermohygrometer Type A	027660 A
DAkKS-kalibreringTermohygrometer Type A	027670 A