



## Temperaturmåler med temperaturstang, Type: T2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474080 T2
GTIN	4029547008375
Artikelklasse	47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Mini-temperaturmåler i lommeformat.

Høj nøjagtighed (termoelementer type K).

Patenteret drejehoved (180°). Temperaturstang med korsbåndsoverfladeføler. Det fjedrende korsbånd tilpasser sig til alle overfladetyper.

#### Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesclips, 3 batterier nr. 081561 str. LR3.

### Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse (-50,0 op til 99,9 °C)	±1 °C
Aktiveringstid $t_{99}$	5 s
Fejlgrænse, resterende måleområde	±1 %
Følerør, længde	150 mm
Følerør-Ø	12 mm
Målestørrelser	°C / °F

Batteriets levetid ca.	1000 h
Opløsning	0,1 °C
Måleområde	-50 til +350, kortvarigt op til 500 °C
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Antal medfølgende batterier	3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Temperaturmåler

### Services

KalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed  
Type A

027520 A

### Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3