



## Datalogger med USB-dockingstation, Type: 174H



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474200 174H
GTIN	4029547010835
Artikelklasse	47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Handy datalogger med display. Intern hukommelse til 16000 måleværdier. Høj datasikkerhed også ved tomt batteri.

Måletakt kan indstilles mellem 1 min. og 24 h. Batterilevetid > 1år (måletakt 15 min., 25°C). USB-interface (dockingstation) muliggør en hurtig og nem konfiguration af loggeren samt udløsning af måledataene. Ekstra måling og lagring af relativ fugtighed.

#### Leveringsomfang:

Inklusive vægholder, 2 batterier nr. 081560 str. CR2032 og kalibreringsprotokol. Endvidere dockingstation med USB-tilslutningskabel. Software ComSoft Basic V5 kan downloades gratis.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	38 mm
Måleområde, temperatur	-20 - 70 °C
Længde	60 mm
Fejlgrænse, relativ fugtighed	±3 %
Højde	18,5 mm

Fejlgrænse, temperatur	±0,5 °C
Kalibrering	I6
Måleområde, relativ fugt	0 - 100 %
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Interface	USB-interface
Intern hukommelse	16000 måleværdier
Produkttype	Datalogger

## Services

KalibreringTermohygrometer Type A	027660 A
DAkKS-kalibreringTermohygrometer Type A	027670 A

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------