



Datalogger uden USB-dockingstation, Type: 174T



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474201 174T
GTIN	4029547010798
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Handy datalogger med display. Intern hukommelse til 16000 måleværdier. Høj datasikkerhed også ved tomt batteri.

Måletakt kan indstilles mellem 1 min. og 24 h. Batterilevetid > 1 år (måletakt 15 min., 25°C). USB-interface (dockingstation) muliggør en hurtig og nem konfiguration af loggeren samt udløsning af måledataene.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive vægholder, 2 batterier nr. 081560 str. CR2032 og kalibreringsprotokol.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Længde	60 mm
Bredde	38 mm

Højde	18,5 mm
Fejlgrænse, temperatur	±0,5 °C
Måleområde, temperatur	-30 - 70 °C
Kalibrering	I9
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Intern hukommelse	16000
Produkttype	Datalogger

Services

DAkS-kalibreringTermohygrometer Type A	027670 A
KalibreringTemperaturmåler, rumtemperatur Type B	027650 B

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------