



## Datalogger uden USB-dockingstation, Type: 174H



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474201 174H
GTIN	4029547010804
Artikelklasse	47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Handy datalogger med display. Intern hukommelse til 16000 måleværdier. Høj datasikkerhed også ved tomt batteri.

Måletakt kan indstilles mellem 1 min. og 24 h. Batterilevetid > 1 år (måletakt 15 min., 25°C). USB-interface (dockingstation) muliggør en hurtig og nem konfiguration af loggeren samt udløsning af måledataene. Ekstra måling og lagring af relativ fugtighed.

#### Leveringsomfang:

Inklusive vægholder, 2 batterier nr. 081560 str. CR2032 og kalibreringsprotokol.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde, temperatur	-20 - 70 °C
Fejlgrænse, relativ fugtighed	±3 %
Fejlgrænse, temperatur	±0,5 °C
Længde	60 mm
Bredde	38 mm

Højde	18,5 mm
Kalibrering	I6
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Intern hukommelse	16000
Produkttype	Datalogger

### Services

KalibreringTermohygrometer Type A	027660 A
DAkS-kalibreringTermohygrometer Type A	027670 A

### Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------