

Mahr**My-måleur, ± måleområde / aflæsning: 25/0,5µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434674 25/0,5
GTIN	4059192014261
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket måleværk med safirlejer, konstrueret ekstra robust til produktionsbrug.

Lille vendespillerum takket være den næsten slørfrie, kugleførte målebolt.

Ufølsom over for tværgående kræfter.

Kabinet i ét stykke giver maksimal stabilitet og nøjagtighed.

Stødbeskyttelse ved hjælp af transmissionsarm, der løftes ved overbelastning.

Konstant målekraft takket være stavfjeder.

Stort friløft sikrer bekvem ilægning af emnerne. Løfteknop eller betjeningskabel (specialtilbehør) kan tilsluttes.

Tydelig, aflæselig skala.

2 tolerancemærker til forindstilling af tilladt afvigelse.

Infotekst:**Tolerancemærker****Tilslutning**

til trådløfter nr. 434930

Finstilling

Kan fastgøres (nulstilling).

Anvendelse:

Som sammenlignende måleapparat til serie- og enkeltkontrol.

Specialtilbehør:

Betjeningskabel nr. 434930.

Teknisk beskrivelse

Bredde	63 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Målekraft	1 N
± måleområde	25 µm
Kalibrering	C3
Friløft	2,8 mm
Aflæsning	0,5 µm
Længde	95 mm
Højde	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	My-måleur

Services

KalibreringMy-måleur Type FZ	023180 FZ
DAkkS-kalibreringMy-måleur Type FZ	023190 FZ

Tilbehør

Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Drejeføler	434912
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 20	434900 20
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50

Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 28	434900 28
Betjeningskabel Længde 500 mm	434930 500
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 13	434900 13
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 2	434900 2
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6

Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 39	434900 39
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Vinklet måleurstholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Betjeningskabel Længde 140 mm	434930 140
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 11	434900 11
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 15	434900 15