



Luft- og infrarød-temperaturmåleapparat, Type: 810



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474260 810
GTIN	4029547008320
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Handy apparater med intuitiv betjening og førsteklasses følere med lang levetid. Hold-funktion, min./maks.-hukommelse og displaybelysning til komfortabel aflæsning af måleværdierne.

Leveringsomfang:

Inklusive testprotokol, beskyttelseshætte, bæltetaske og 2 batterier nr. 081561 str. LR3.

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse, infrarød	$\pm 2\text{ °C}$
Optik	6 : 1
Længde	119 mm
Bredde	46 mm
Måleområde, infrarød	-30 - 300 °C
Højde	25 mm
Fejlgrænse, luft	$\pm 0,5\text{ °C}$

Måleområde, luft	-10 - 50 °C
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	I5
Kalibrering	I9
Produkttype	Temperaturmåler

Services

DAkKS-kalibreringTermohygrometer Type A	027670 A
DAkKS-kalibreringInfrarød-temperaturmåler Type A	027610 A
KalibreringTemperaturmåler, rumtemperatur Type B	027650 B
KalibreringInfrarød-temperaturmåler Type A	027600 A

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------