



Måleur med venstregående skala, Måleområde: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434807 10
GTIN	4031452160758
Artikelklasse	46C

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionsmåleur med metalkabinet, spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Med **venstregående skala** til anvendelse med dybdemålsbroer og indvendige finmålere.

Passer til:

Dybdemåler nr. 434805. Indvendige finmålere nr. 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 og 435125.

Teknisk beskrivelse

Skalaværdi	0,01 mm
Måleområde	0 - 10 mm
Kabinet-Ø	57 mm
Målekraft	0,7 - 1,4 N
Kalibrering	C1
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm

Norm	Fabriksstandard
Måleur-Ø	58 mm
Følerbolt-Ø	4 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde)	15 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10

Tilbehør

Glas til måleur Type 40	432010 40
-------------------------	-----------