



## Datalogger, Type: 175T2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Artikelklasse	47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust, kompakt 2-kanals-datalogger med stort, baggrundsbelyst display. Intern hukommelse til 1 million måleværdier. Høj datasikkerhed også ved tomt batteri. Måleinterval kan indstilles til mellem 10 sekunder og 24 timer. Batterilevetid  $\geq 3$  år (måleinterval 15 min, 25 °C). To standardporte (mini-USB og SD-kort) til enkel programmering og udlæsning af loggerdata takket være direkte forbindelse til en pc. Tilslutning til 1 ekstern temperaturføler (type NTC).

#### Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive vægbeslag, lås, 3 batterier nr. 081561 str. LR3 og kalibreringsprotokol, software ComSoft Basic V5 kan downloades gratis.

#### Specialtilbehør:

USB-kabel 474183 str. USB. Temperaturføler (type NTC) på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Højde	30 mm
-------	-------

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Måleområde, temperatur (ekstern føler)	-40 – 120 °C
Bredde	55 mm
Ekstern følertype	NTC
Producentbetegnelse	175 T2
Fejlgrænse, temperatur (intern føler)	±0,5 °C
Fejlgrænse, temperatur (ekstern føler)	±0,3 °C
Måleområde, temperatur (intern føler)	-35 - 55 °C
Længde	89 mm
Kalibrering	I9
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Interface	USB-interface
Produkttype	Datalogger

## Services

KalibreringTemperaturmåler, rumtemperatur Type B	027650 B
DAkKS-kalibreringTermohygrometer Type A	027670 A

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Temperaturføler Type NTC	474170 NTC
USB-kabel Type USB	474183 USB