

**Mahr****My-måleur, ± måleområde / aflæsning: 130/5µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434674 130/5
GTIN	4059192014063
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Lukket måleværk med safirlejer, konstrueret ekstra robust til produktionsbrug.**

Lille vendespillerum takket være den næsten slørfrie, kugleførte målebolt.

**Ufølsom over for tværgående kræfter.**

Kabinet i ét stykke giver maksimal stabilitet og nøjagtighed.

**Stødbeskyttelse ved hjælp af transmissionsarm, der løftes ved overbelastning.**

**Konstant målekraft** takket være stavfjeder.

**Stort friløft** sikrer bekvem ilægning af emnerne. Løfteknop eller betjeningskabel (specialtilbehør) kan tilsluttes.

**Tydelig, aflæselig skala.**

**2 tolerancemærker** til forindstilling af tilladt afvigelse.

**Infotekst:****Tolerancemærker****Tilslutning**

til trådløfter nr. 434930

**Finstilling**

Kan fastgøres (nulstilling).

**Anvendelse:**

Som sammenlignende måleapparat til serie- og enkeltkontrol.

**Specialtilbehør:**

Betjeningskabel nr. 434930.

**Teknisk beskrivelse**

Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
± måleområde	130 µm
Længde	95 mm
Bredde	63 mm
Friløft	2,5 mm
Højde	20 mm
Aflæsning	5 µm
Kalibrering	C3
Målekraft	1 N
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	My-måleur

**Services**

KalibreringMy-måleur Type FZ	023180 FZ
DAkKS-kalibreringMy-måleur Type FZ	023190 FZ

**Tilbehør**

Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60

Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Drejeføler	434912
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 12	434900 12
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Betjeningskabel Længde 500 mm	434930 500
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 15	434900 15

Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Betjeningskabel Længde 140 mm	434930 140
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 17	434900 17
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 39	434900 39
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Rubin-føler Type 2	434915 2
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5