



Sæt med parallelklodser (8 par)



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	366752
GTIN	4045197559388
Artikelklasse	32D

Beskrivelse

Udførelse:

Parvist slebet, hårdhed 60 HRC.

Nøjagtighed: Højdetolerance $\pm 0,01$ mm, breddetolerance $\pm 0,02$ mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Antal lister: 8 par

Bredde: 8 mm

Højde: 17 mm

Højde: 12 mm

Højde: 38 mm

Højde: 22 mm

Teknisk beskrivelse

Længde	160 mm
Bredde	8 mm
Højde	17 mm
Højde	12 mm

Højde	38 mm
Højde	22 mm
Højde	25 mm
Højde	28 mm
Højde	36 mm
Højde	32 mm
Antal lister	8 par
Produkttype	Paralleklodser

Tilbehør

Paralleklodser, enkeltpar til 366752 str. 160×8 Bredde 12 mm	366765 12
Paralleklodser, enkeltpar til 366752 str. 160×8 Bredde 17 mm	366765 17
Paralleklodser, enkeltpar til 366752 str. 160×8 Bredde 22 mm	366765 22
Paralleklodser, enkeltpar til 366752 str. 160×8 Bredde 25 mm	366765 25
Paralleklodser, enkeltpar til 366752 str. 160×8 Bredde 28 mm	366765 28
Paralleklodser, enkeltpar til 366752 str. 160×8 Bredde 32 mm	366765 32
Paralleklodser, enkeltpar til 366752 str. 160×8 Bredde 36 mm	366765 36
Paralleklodser, enkeltpar til 366752 str. 160×8 Bredde 38 mm	366765 38