



## Måleur med venstregående skala, Måleområde: 30mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434807 30
GTIN	4031452160765
Artikelklasse	46C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Præcisionsmåleur med metalkabinet, spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Med **venstregående skala** til anvendelse med dybdemålsbroer og indvendige finmålere.

#### Passer til:

Dybdemåler nr. 434805.

### Teknisk beskrivelse

Skalaværdi	0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Kabinet-Ø	57 mm
Kalibrering	C1
Målekraft	0,8 - 1,6 N
Måleområde	0 - 30 mm
Norm	Fabriksstandard

Følerbolt-Ø	5 mm
Måleur-Ø	58 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde)	20 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

### Services

DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30

### Tilbehør

Glas til måleur Type 58	432010 58
-------------------------	-----------