



Datalogger, Type: 175T3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, kompakt 2-kanals-datalogger med stort, baggrundsbelyst display. Intern hukommelse til 1 million måleværdier. Høj datasikkerhed også ved tomt batteri. Måleinterval kan indstilles til mellem 10 sekunder og 24 timer. Batterilevetid ≥ 3 år (måleinterval 15 min, 25 °C). To standardporte (mini-USB og SD-kort) til enkel programmering og udlæsning af loggerdata takket være direkte forbindelse til en pc. Tilslutning til 2 eksterne temperaturfølere (type K og T) nr. 474120, 474140 eller 474150.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive vægbeslag, lås, 3 batterier nr. 081561 str. LR3 og kalibreringsprotokol, software ComSoft Basic V5 kan downloades gratis.

Specialtilbehør:

USB-kabel 474183 str. USB.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	175 T3
Bredde	54 mm
Fejlgrænse, temperatur (ekstern føler)	±0,5 (-50 til 70) °C
Længde	96 mm
Måleområde, temperatur (ekstern føler)	-50 til +1000 (type K); -50 til +400 (type T) °C
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Ekstern følertype	K og T
Højde	29 mm
Kalibrering	I8
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Interface	USB-interface
Produkttype	Datalogger

Services

DAkKS-kalibreringTemperaturvisningsapparat Antal indgange 1	027510 1
KalibreringTemperaturvisningsapparat Antal indgange 1	027500 1

Tilbehør

Indbygningsføler type K Type EB	474140 EB
USB-kabel Type USB	474183 USB
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Fleksibelt termopar, glassilke type K Længde 1500 mm	474150 1500
Temperaturføler type K Type OF	474120 OF
Temperaturføler type K Type EF	474120 EF